

# nVent CADDY Speed Link SLS con Anclaje Expansivo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de Powers Fasteners, Inc.

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

No se necesitan herramientas especiales

La Aprobación ETA-13/0355 está disponible para los anclajes de expansión de Powers Fasteners Inc.

## ESPECIFICACIONES

**Diámetro del cable de acero:** 2 mm

**Factor de seguridad de carga estática:** 5:01

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

**De conformidad con:** SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Diámetro de broca	Profundidad de taladro	Profundidad de incrustación
SLS2L5WA6	196760	5m	63.5mm	6mm	60mm	55 mm Min
SLS2L3WA6	196759	3m	63.5mm	6mm	60mm	55 mm Min

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
SLS2L5WA6	196760	270N
SLS2L3WA6	196759	270N

**Tamaño de taladro (HS):** 8 - 10 mm

**Tamaño de ranura (SS):** 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

**Anchura (W):** 16 mm

**Altura 2 (H2):** 43.5mm

**Altura 1 (H1):** 53mm

**Espesor (T):** 4 mm Max


**Tamaño de rosca (TS):** M8

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

