

nVent CADDY Speed Link articulado en "Y" extensión con ojal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero

Table 1/1


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	Carga estática	Certificaciones
SLD15Y200	195999	0.2m	39 mm	5 mm	195N	cUL, UL

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	Carga estática	Certificaciones
SLD15Y300	196000	0.3m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL
SLD15Y500	195960	0.5m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL, ITB

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

