

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 9003

Data Solutions



Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 9003 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Armarios de colocación con compartimentos para acomodar, por ejemplo, servidores

Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)

Cierre de puerta multipunto

Puertas perforadas

Clase de protección IP 20

Color RAL 9003

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Rack

Material del bastidor: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor
12130-202	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Acero	Gris negro	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Acero	Gris negro	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Acero	Gris negro	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor
12130-220	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-221	45U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Acero	Señal blanca	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
12130-202	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-203	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-204	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-205	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-206	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-207	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-208	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-209	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-210	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-211	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-212	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-213	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-214	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-215	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto
12130-216	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto
12130-217	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-218	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
12130-219	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto
12130-220	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-221	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto
12130-222	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto
12130-223	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-224	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto
12130-225	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto
12130-257	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-258	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-259	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-260	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	2	Polvo recubierto
12130-261	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	3	Polvo recubierto
12130-262	Señal blanca	RAL 9003	1000mm	1	4	Polvo recubierto
12130-269	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-270	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto
12130-271	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto
12130-272	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	2	Polvo recubierto
12130-273	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	3	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
12130-274	Señal blanca	RAL 9003	1200mm	1	4	Polvo recubierto

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Carga estática
12130-202	Acero	800kg
12130-203	Acero	800kg
12130-204	Acero	800kg
12130-205	Acero	800kg
12130-206	Acero	800kg
12130-207	Acero	800kg
12130-208	Acero	800kg
12130-209	Acero	800kg
12130-210	Acero	800kg
12130-211	Acero	800kg
12130-212	Acero	800kg
12130-213	Acero	800kg
12130-214	Acero	800kg
12130-215	Acero	800kg
12130-216	Acero	800kg

Número de catálogo	Material	Carga estática
12130-217	Acero	800kg
12130-218	Acero	800kg
12130-219	Acero	800kg
12130-220	Acero	800kg
12130-221	Acero	800kg
12130-222	Acero	800kg
12130-223	Acero	800kg
12130-224	Acero	800kg
12130-225	Acero	800kg
12130-257	Acero	800kg
12130-258	Acero	800kg
12130-259	Acero	800kg
12130-260	Acero	800kg
12130-261	Acero	800kg
12130-262	Acero	800kg
12130-269	Acero	800kg
12130-270	Acero	800kg
12130-271	Acero	800kg

Número de catálogo	Material	Carga estática
12130-272	Acero	800kg
12130-273	Acero	800kg
12130-274	Acero	800kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral debe ordenarse por separado. Para un panel de cable adecuado vea Accesorios.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE