

# Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto

## Data Solutions



Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.

### CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

**Grado de protección:** IP20

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Tipo de bloqueo        | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|------------------------|----------------------|------------|
| 21630-002          | 42U             | 2000mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-003          | 47U             | 2200mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-004          | 52U             | 2450mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-009          | 42U             | 2000mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Tipo desbloqueo        | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|------------------------|----------------------|------------|
| 21630-010          | 47U             | 2200mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-011          | 52U             | 2450mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-400          | 24U             | 1200mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-401          | 24U             | 1200mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-402          | 29U             | 1400mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-403          | 29U             | 1400mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-404          | 33U             | 1600mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-405          | 33U             | 1600mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-406          | 38U             | 1800mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-407          | 38U             | 1800mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-493          | 24U             | 1200mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-494          | 24U             | 1200mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-495          | 29U             | 1400mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-496          | 29U             | 1400mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-497          | 33U             | 1600mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-498          | 33U             | 1600mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-499          | 38U             | 1800mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-500          | 38U             | 1800mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Tipo de bloqueo        | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|------------------------|----------------------|------------|
| 21630-501          | 42U             | 2000mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-502          | 42U             | 2000mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-503          | 47U             | 2200mm | 600mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |
| 21630-504          | 47U             | 2200mm | 800mm   | Bloqueo de punto único | 1                    | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | De conformidad con       | Acabado          | Tipo            | Compatible con |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 21630-002          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-003          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-004          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-009          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-010          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-011          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-400          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-401          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-402          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-403          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-404          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-405          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |

| Número de catálogo | Código de color | De conformidad con       | Acabado          | Tipo            | Compatible con |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 21630-406          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-407          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-493          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-494          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-495          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-496          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-497          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-498          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-499          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-500          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-501          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-502          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-503          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |
| 21630-504          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de acero | Varistar CP    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.