

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55

Data Solutions



Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca con pulsador incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de tres puntos para la clase de protección IP 55

Mango de palanca con pulsador incorporado

Ángulo de apertura 180°

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo:	Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Grado de protección:	IP55
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-171	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-217	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el medio cilindro del perfil DIN para la manija de la palanca por separado.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE