

Enlace de raíl de soldadura por arco, energía, recto



CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Incluye cable de cobre de trenzado flexible para ofrecer la máxima flexibilidad

Alta duración

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Anchura (W)	Diámetro 1 (Ø1)
PBAT23B90	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	300 kcmil Ropelay	2286mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B46	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	300 kcmil Ropelay	1168.4mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B28	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	300 kcmil Ropelay	711.2mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B20	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	300 kcmil Ropelay	508mm	57.2 mm	18.1 mm
PBAT23B22	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	300 kcmil Ropelay	558.8mm	57.2 mm	18.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro 2 (Ø2)
PBAT23B90	11.1 mm
PBAT23B46	11.1 mm
PBAT23B28	11.1 mm
PBAT23B20	11.1 mm
PBAT23B22	11.1 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE