

Soldadora completa doble T20 de cable a alma de raíl, Alimentación



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Cada número de pieza incluye soldadoras de mano derecha y mano izquierda

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: W

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
PBWT20Y301	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	50 mm ² Concéntrico	8.9mm	T20
PBWT20X3	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1/0 Concéntrico	9.47mm	T20
PBWT202G	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Concéntrico	10.62mm	T20

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
PBWT202E	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBWT20X401	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	70 mm ² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Concéntrico	13.41mm	T20
PBWT20S6	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	14,5 mm de diámetro	14.5mm	T20
PBWT202S	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	350 kcmil Concéntrico	17.3mm	T20
PBWT20X8	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	Graphite, Steel, Termoplástico	135 lb Belén	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	Graphite, Steel, Termoplástico	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT20W40AS	Graphite, Steel, Termoplástico	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
PBWT203S	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE