

Herramienta para crimpado, hidráulica



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de secciones transversales

Diseño ergonómico

Ligero y fácil de usar

Incluye un estuche para fácil transportación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Fuerza aplicada	Sistema	Troqueles	Forma de crimpado	Tamaño del conductor
M2H	716905	60kN	Mano hidráulica	Serie RKM2, PKM2 series	Hexágono	#10 varado - 600 kcmil varado, 6 mm ² Stranded - 300 mm ² Stranded

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.