


# Desconexión del enlace



## CARACTERÍSTICAS

Permite la desconexión rápida y fácil del sistema de puesta a tierra para facilitar las pruebas de la tierra de forma aislada

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**De conformidad con:** IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Table 1/2

| Número de catálogo | Acabado  | Tamaño de rosca (TS) | Altura (H) | Anchura 1 (W1) | Anchura 2 (W2) | Espesor (T) |
|--------------------|----------|----------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| DLINKC             | Desnudo  | M10                  | 90 mm      | 100 mm         | 50 mm          | 6 mm        |
| DLINKT             | Estañado | M10                  | 90 mm      | 100 mm         | 50 mm          | 6 mm        |


Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|
| DLINKC             | 0.77 kg         |
| DLINKT             | 0.77 kg         |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE