

Adaptador giratorio hembra-hembra, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
LPA2832F2F	Aluminio		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPA2842F5F	Aluminio		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPA2855F5F	Aluminio		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPS2832F2F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.5 mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
LPS2842F5F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPS2855F5F	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.5 mm
LPC2813F3F	Cobre		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC281L3F3F	Cobre	Estañado	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2823F2F	Cobre		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC282L3F2F	Cobre	Estañado	3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2832F2F	Cobre		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2842F5F	Cobre		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC2855F5F	Cobre		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm
LPC285L5F5F	Cobre	Estañado	5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA2832F2F	0.06 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2842F5F	0.06 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2855F5F	0.06 kg	
LPS2832F2F	0.07 kg	
LPS2842F5F	0.07 kg	
LPS2855F5F	0.07 kg	

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPC2813F3F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC281L3F3F	0.08 kg	
LPC2823F2F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC282L3F2F	0.08 kg	
LPC2832F2F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2842F5F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2855F5F	0.08 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC285L5F5F	0.08 kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE