


Adaptador macho-macho, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adaptador roscado con cuerpo hexagonal para facilitar el ajuste

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPS2955M5M	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2955M5M	Cobre	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2942M5M	Aluminio	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2945M2M	Cobre	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg


Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA2955M5M	Aluminio	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPS2932M2M	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2932M2M	Cobre	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2932M2M	Aluminio	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2913M3M	Cobre	3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPS2945M2M	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2922M3M	Cobre	1/2" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certificaciones
LPS2955M5M	
LPC2955M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2945M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955M5M	
LPS2932M2M	
LPC2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2913M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Número de catálogo	Certificaciones
LPS2945M2M	
LPC2922M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE