

# nVent ERICO Railclips, martillables, conductor paralelo fuera



## CARACTERÍSTICAS

Diseño "martillable"

Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl

Instalación fácil y rápida con martillo

Admite diversos perfiles de raíl

No requiere eliminación de material de balasto

El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** 40 kg a 65 kg tramos T-Rail


**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                                                                                  | Longitud (L) | Anchura (W) | Grosor del patín del carril (RFT) | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| EM58SN3SH          | 595330             | Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 70mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                         | 25 - 28 mm   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                                                                                  | Longitud (L) | Anchura (W) | Grosor del patín del carril(RFT) | Diámetro (Ø)   |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| EM58SN39SH         | 595360             | Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 80mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                        | 18 - 20 mm     |
| EM58SN5SH          | 595390             | Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 70mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                        | 20.5 - 23.5 mm |
| EM58SN4SH          | 595380             | Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 65mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                        | 13.5 - 15.5 mm |
| EM58SN25CA         |                    | Recubrimiento propietario de múltiples capas                                             | 70mm         | 44 mm       | 8 - 14 mm                        | 25 - 28 mm     |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**