

Kit de enlace de juntas de raíl, señal, estilo XS



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Los terminales del extremo del enlace de estilo XS son estañadas para impedir la contaminación antes de la instalación

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: XS

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SBS24882	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	No	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm
SBS24882W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm
SBS24883	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	No	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)
SBS24883W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm
SBS24884	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	No	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm
SBS24884W2	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm
SBXSHU2	Cadmium Bronze, Cobre	Estañado	No	3/16" Bondstrand	165.1mm	130.2 mm
SBXSHU3	Cadmium Bronze, Cobre	Estañado	No	3/16" Bondstrand	190.5mm	139.7 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBS24882	19.05 mm	4.8 mm
SBS24882W2	19.05 mm	4.8 mm
SBS24883	19.05 mm	4.8 mm
SBS24883W2	19.05 mm	4.8 mm
SBS24884	19.05 mm	4.8 mm
SBS24884W2	19.05 mm	4.8 mm
SBXSHU2	19.05 mm	4.8 mm
SBXSHU3	19.05 mm	4.8 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE