

Plantilla de perfil de raíl



CARACTERÍSTICAS

Brinda un posicionamiento específico, seguro y sencillo de la altura del orificio en el perfil del raíl

Las plantillas de perfil de rail universal pueden acomodar múltiples perfiles de raíl

Adecuado para uso con máquinas de perforación de raíles nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC y SBME230VAC

Se instala fácilmente en máquinas para perforado de rieles

ESPECIFICACIONES

Tamaño de taladro (HS): 6.5 mm

Diámetro (Ø): 54 mm

Material: Acero

Table 1/1


Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de plantilla	Anchura (W)	Tipo de carril	Altura del taladro (HH)
RPT100LB	716204	Ordinarios	82.5 mm	100 lb ÁRABE	66.8mm
RPT115LB	716203	Ordinarios	82.5 mm	ÁREA DE 115 lb	75.7mm
RPT132RE	716211	Ordinarios	82.5 mm	132 lb RE	81.3mm
RPT136RE	716212	Ordinarios	82.5 mm	136 lb RE, TR68	85.3mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de plantilla	Anchura (W)	Tipo de carril	Altura del taladro (HH)
RPT141AB	716213	Ordinarios	82.5 mm	141 lb AB	88.1mm
RPT43KG625	715509	Ordinarios	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Ordinarios	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Ordinarios	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPT70LBASCS	716215	Ordinarios	82.5 mm	70 lb ASCS	52.1mm
RPT90LB655	716207	Ordinarios	82.5 mm	90 lb ARA, TR45	66.5mm
RPT90LBARAA	716216	Ordinarios	82.5 mm	90 lb ARAA	64.5mm
RPTAS41KG603	715543	Ordinarios	82.5 mm	AS41	60.3mm
RPTAS4758		Ordinarios	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS47619	715556	Ordinarios	82.5 mm	AS47	61.9mm
RPTAS50KG67	715545	Ordinarios	82.5 mm	AS50	67mm
RPTAS5364		Ordinarios	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS53AS60NAX		Ordinarios	82.5 mm	AS46, AS53	62.5mm
RPTAS6068		Ordinarios	82.5 mm	AS60	68mm
RPTAS60KG745	715542	Ordinarios	82.5 mm	AS60	74.5mm
RPTBH95RBS64	715367	Ordinarios	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Ordinarios	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Ordinarios	82.5 mm	BS100A	76.2mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de plantilla	Anchura (W)	Tipo de carril	Altura del taladro (HH)
RPTBS80A	715528	Ordinarios	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Ordinarios	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTEB50T675	715364	Ordinarios	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Ordinarios	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Ordinarios	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Ordinarios	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Ordinarios	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Ordinarios	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Ordinarios	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Ordinarios	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Ordinarios	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		Ordinarios	82.5 mm	RP54	70mm
RPTS41595	715540	Ordinarios	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Ordinarios	82.5 mm	ARTÍCULO 49	47.5mm
RPTUIC5472		Ordinarios	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUIC6074	715536	Ordinarios	82.5 mm	UIC60	74mm
RPTUIC60763		Ordinarios	82.5 mm	UIC60	76.3mm
RPTUNI	715365	Universal	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de plantilla	Anchura (W)	Tipo de carril	Altura del taladro (HH)
RPTUNIVABC	716201	Universal	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universal	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC50CN	715133	Ordinarios	82.5 mm	VRC50	68.5mm
RPTVRC60CN	715558	Ordinarios	82.5 mm	VRC60	79mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE