

Módulo de reemplazo de barrera transitoria de raíl RTBN



CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para dispositivos de protección contra sobretensiones de barrera transitoria de raíl RTBN

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	RTBN12M	RTBN30M	RTBN50M	RTBN130M
Tensión nominal del sistema (Un)	12 VDC 9 VAC	30 VDC 21 VAC	50 VDC 35 VAC	130 VDC 110 VAC
Color	Rojo	Negro	Púrpura	Amarillo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE