

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

ESPECIFICACIONES

Espesor (T): 6.35 mm

Anchura (W): 101.6 mm

Material: Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Tamaño de taladro 1 Número de pares	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A
--------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	---

TMGBA29L41P	No	737 mm	457 mm	41	5	25.4 mm
TMGBA20L27PT	Sí	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm
TMGBA12L15P	No	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA29L41PT	Sí	737 mm	457 mm	41	5	25.4 mm
TMGBA18L23P	No	451 mm	229 mm	23	3	25.4 mm
TMGBA12L15PT	Sí	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA16L19P	No	394 mm	229 mm	19	3	25.4 mm
TMGBA18L23PT	Sí	451 mm	229 mm	23	3	25.4 mm
TMGBA24L33P	No	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA16L19PT	Sí	394 mm	229 mm	19	3	25.4 mm
TMGBA24L33PT	Sí	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA20L27P	No	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	B	C	D
TMGBA29L41P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

Número de catálogo	B	C	D
TMGBA29L41PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA16L19P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA18L23PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA16L19PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte