

Kit de alta ampacidad de soporte de barra colectora ajustable ABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Reemplaza los tornillos que se incluyen con el módulo aislante de soporte de barra colectora ajustable ABS para darles soporte a las barras colectoras más grandes

El kit incluye dos tornillos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Peso por unidad
ABS-KIT160X10	560910	160 mm	10 mm	0.12 kg
ABS-KIT200X10	560920	200 mm	10 mm	0.16 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para uso con módulos que admiten barras colectoras de 10 mm (0,39 in) únicamente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE