


Mordaza para conexión de cables a barras colectoras FBC nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza muy compacta para conectar conductores o nVent ERIFLEX Flexibar a la barra colectora sin perforar

El conductor se sujeta con una placa de presión

Las mordazas se pueden montar y deslizar a su lugar en la barra colectora antes de conectar los conductores

Se pueden agregar conexiones una vez que se monte la barra colectora

Un tornillo asegura la mordaza y hace la conexión

Cumple con EAC

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	IEC® 60999
Material:	Acero

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Grosor de embarrado	Tamaño del conductor	Ancho del conductor	Fondo (D)	Altura (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² varado - 4 mm ² varado		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² varado - 4 mm ² varado		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2,5 mm ² varados - 16 mm ² varados	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2,5 mm ² varados - 16 mm ² varados	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² varados - 50 mm ² varados	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² varados - 50 mm ² varados	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² varados - 70 mm ² varados	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² varados - 70 mm ² varados	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² varados - 185 mm ² varados	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² varados - 185 mm ² varados	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad
FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se debe cortar el conductor como mínimo a una distancia igual al ancho de la mordaza.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.