

Cortadora hidráulica de barras colectoras



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Funciona con la barra colectoras de cobre o de aluminio

Produce un borde de corte limpio y plano

Protección plástica transparente que permite realizar una inspección visual de la posición de corte

Ensamblaje mecánico fuerte

Cuchilla de reemplazo disponible

De fácil acceso para realizar el mantenimiento de la cuchilla

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
HYDR-BB-CUT	545690	125 mm Max	12.7 mm Max	240mm	395 mm	286 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-----------------

HYDR-BB-CUT	545690	41 kg
-------------	--------	-------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar para cortar nVent ERIFLEX Flexibar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE