

# Perforadora hidráulica de barras colectoras flexible/no flexible



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Trabaja con barras colectoras de aluminio o de cobre y nVent ERIFLEX Flexibar

Realiza perforaciones limpias y planas en bordes

Punto de perforación para ajustar la posición de la perforación

Fácil configuración con sistema de troquel y perforador

Gran variedad de perforadores y troqueles ovales y redondos disponibles

Puede inclinarse a un ángulo de 45° y perforar con más facilidad la barra colectoras formada

Lado calibrado, calibrador de profundidad y tope

Ensamblaje mecánico fuerte

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Presión de funcionamiento | Grosor de embarrado | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|

|             |        |        |             |       |        |        |
|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
| HYDR-BB-PUN | 545680 | 700bar | 12.7 mm Max | 305mm | 470 mm | 120 mm |
|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A      | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| HYDR-BB-PUN        | 545680             | 130 mm | 54 kg           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE