

Guía de perforación nVent ERIFLEX Flexidrill



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Guía para realizar perforaciones en nVent ERIFLEX Flexibar, derivaciones de potencia trenzadas PBC y derivaciones de potencia soldadas por compresión PPS

Incluye troqueles para diversos diámetros

Las guías ajustables permiten utilizar diversas configuraciones de distancias entre el centro de perforación y la perforación

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño del orificio del troquel	Fondo	Altura	Anchura
FLEXIDRILLR	558600	Acero	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12,5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
--------------------	--------------------	-----------------

FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg
-------------	--------	--------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar con nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE