

Manguito nVent ERIFLEX Zipflex



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Análisis rápido y fácil

Se incluye herramienta de instalación

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro
Material:	Polipropileno
Grado de inflamabilidad:	UL® 94HB
Temperatura de funcionamiento:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Longitud	Peso por unidad
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE