

nVent LENTON Inspection Wrench



nVent LENTON taper-threaded couplers are typically installed with a standard pipe wrench. The nVent LENTON inspection wrench is provided to check tightness of connections. The frequency of inspection is set by the governing building codes or inspector.

When installing nVent LENTON taper-threaded products, refer to the specific nVent LENTON Product Instruction Sheets and/or Governing Building Codes and Approvals for the proper wrench setting. The specified torque value is easily set using the scale attached to the wrench.

CARACTERÍSTICAS

All wrenches are marked with unique serial numbers

Setting of torque values is simple

Used on multiple bar sizes

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Altura 1 (H1)
ELT110F	10 - 57 mm	#3 - #57	10M - 55M.	940 mm	89 mm Max	51mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura 2 (H2)	Peso por unidad
ELT110F	102mm	4.18 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


To ensure safety, good footing and/or balance should be maintained when using wrenches of this type. Failure to maintain footing or balance could result in injury and/or damage to property. Note further product safety instructions in safety documentation provided with the wrench.

Follow manufacturer's recommendation for recalibration of the wrench. Typically, service and re-calibration are required once a year.

Ensure that the tool is stored properly to minimize damage. When stored for long periods, adjust the tool to a low setting to relieve stress on internal parts.

For further information, please review the manufacturer's instructions.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.