

T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
RBT6101HA	Longitud estándar	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Longitud extendida	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Longitud estándar	22 mm	#7		41 mm	29 mm

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBT1091HA	Longitud estándar	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HA	Longitud estándar	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Longitud extendida	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Longitud extendida	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Longitud extendida	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Longitud estándar	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Longitud extendida	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Longitud estándar	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Longitud extendida	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Longitud extendida	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Longitud extendida	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Longitud extendida	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Longitud estándar	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Longitud extendida	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Longitud estándar	43 mm	#14	45 MILLONES	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Longitud estándar	57 mm	#18	55 MILLONES	95 mm	67 mm

Número de catálogo	Manguito	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBT91011HA	Longitud extendida	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Peso por unidad
RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Longitud 3 (L3)	Peso por unidad
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.