

IDF tipo industrial para redes

Gabinete para redes PROTEK, CON MONTAJE EN PARED

GABINETE PARA REDES, VERSÁTIL Y ECONÓMICO. CON UNA COMPLETA LÍNEA DE ACCESORIOS, PROBADO, CERTIFICADO Y LISTO PARA SU ENTREGA

El gabinete para redes ProTek, de nVent HOFFMAN, con montaje en pared, está diseñado para alojar y proteger equipos y cables de red que se instalan en ambientes difíciles. Viene en una amplia gama de medidas estándar (alto, ancho y largo). Está totalmente probado y certificado para su uso en instalaciones nacionales e internacionales. El gabinete brinda fácil acceso a equipos y cables instalados en el rack de 19 in. Las puertas y la sección central, en las versiones con doble bisagra, tienen pasadores de bisagra que no requieren herramientas. Ello facilita su extracción. ProTek se ofrece en diseños de puerta única y de doble bisagra.

El gabinete se ofrece en acero pintado, para aplicaciones UL 508A Tipo 1, 3R, 12 o 4; igualmente, en acero inoxidable (tipo 304) para aplicaciones UL 508A Tipo 4X. Los ángulos del rack están completamente marcados con RU, en todos sus lados. Así mismo, están provistos de orificios roscados (10-32) o cuadrados (0,375 in X 0,375 in) como una opción de configuración. Los ángulos del rack son totalmente ajustables, de adelante hacia atrás, de manera unificada y con un fácil desplazamiento.

ProTek es ideal para asegurar y proteger los equipos de rack que se utilizan en aplicaciones con ambientes húmedos, calientes y polvorientos.

El nuevo ofrecimiento brinda ahora unidades de aire acondicionado más grandes, con hasta 4000 BTU de capacidad de enfriamiento.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Oferta UL 508A Tipo 1, 3R, 12, 4 o 4X
- Puertas y sección central con pasadores de bisagra que no requieren herramientas. Esto facilita su extracción
- Manijas de las puertas con seguro
- Los ángulos del rack de 19 in, están espaciados según los estándares EIA
- Orificios roscados (10-32) o modificación opcional para orificios cuadrados (.375 in X .375 in); ambos vienen marcados con RU
- Acero fosfatado recubierto o acero inoxidable tipo 304
- Línea completa de accesorios
- Fácil acceso a los equipos
- Ventilador, protección solar u opciones de aire acondicionado con el producto listo para entrega
- Amplia oferta de productos listos para ordenar
- La organización vertical de cables, con dedos de apoyo por cada RU, se ofrece en los modelos anchos de 28 in

LAS APLICACIONES INCLUYEN:

- Automatización de plantas
- Redes industriales
- Petroquímica y procesamiento

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

- Construcción soldada, en acero inoxidable (tipo 304) o acero dulce de grueso calibre

PUERTA

- Pasador de bisagra fácil de retirar; se ofrece enteriza o con ventana

PUERTA SENCILLA

- Profundidad adicional para los equipos instalados en el rack de 19 in

DOBLE BISAGRA

- Tanto la puerta frontal, como la sección central y la sección de pared, tienen bisagras para maximizar el acceso a los equipos instalados en el rack

ÁNGULOS DEL RACK

- 1 juego de espaciadores universales que cumplen con los estándares EIA, configurable en campo, con orificios roscados (10-32) o cuadrados (.375 in X .375 in). Los ángulos del rack son totalmente ajustables de adelante hacia atrás y están marcados con RU en todos los lados

ACABADO

- Acero dulce: acero previamente tratado, recubierto con pintura de poliéster RAL 7035, de color gris claro, de bajo brillo y ligeramente texturizada
- Acero inoxidable tipo 304, con acabado de grano liso

LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS FÁCILES DE INSTALAR



Norteamérica

Mineápolis, MN
Tel.: +1.763.421.2240
Ciudad de México, México
Tel.: +52.55.5280.1449
Toronto, Canadá
Tel.: +1.416.289.2770

Suramérica

Sao Paulo, Brasil
Tel.: +55.11.5184.2100
Boitua, Brasil
Tel.: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia
Tel.: +33.3.88.90.64.90
Straubenhardt, Alemania
Tel.: +49.7082.794.0
Dzierzoniow, Polonia
Tel.: +48.74.64.63.900
Lainate, Italia
Tel.: +39.02.932.7141

Oriente Medio y África

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971.4.378.1700
Bangalore, India
Tel.: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghái, República popular china
Tel.: +86.21.2412.6943
Singapur
Tel.: +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japón
Tel.: +81.45.476.0271
Seúl, Corea
Tel.: +82.2.2129.7755
Qingdao
Tel.: +86.532.8771.6101



Nuestra poderosa cartera de marcas:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER