

19" Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring

Power Utilities

Fan Unit with ModBus interface for installation into a 1 U space within the Cabinet

CARACTERÍSTICAS

Fan speed temperature controlled

ModBus Interface for Remote Monitoring and Control

Temperature threshold for the fan control adjustable on the front panel

Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs

Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)

Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer

2 NTC temperature sensors with Cables included

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Flujo de aire	Nivel de ruido	Potencia	Presión estática máxima	Temperatura ambiente
10713-554	100 – 240 V	1089 m³/h	59.5 dB(A)	97 W	78 Pa	–10 to 70 °C

Table 2/2

Número de catálogo	Vida útil, L10 a 40 °C
10713-554	99558 h

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE