



# Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40...+85°C, 6 U, 10 Pieces

## Power Utilities

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**21102-855**



The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel. For an expanded temperature range up to +85°C.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.

Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels

Temperature range -40 °C ... +85 °C

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Kit de blindaje

Familia de productos: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit

Altura del rack: 6 U

Cantidad del paquete: 10

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

EMC gaskets (textile) are required for shielding the front panels.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.