

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-510



Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

CARACTERÍSTICAS

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

Key lock cover

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Tipo: Puerta de acero, perforada

Compatible con: Varistar CP

Tipo de bloqueo: Bloqueo de punto único

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Altura del rack: 29 U

Altura: 1400 mm

Anchura: 800 mm

Grado de protección: IP20

De conformidad con: IEC 61587-1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE