We connect and protect

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 275 mm

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

24568-032





A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

Perforation degree 58%

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Placa de tapa
Familia de productos: EuropacPRO
Tipo: Perforado
Ancho del rack: 84 HP
Fondo: 275 mm
Cantidad del paquete: 1

Unidad de paquete: Par

Par de apriete: 2.1 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.