


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Servicios públicos de energía

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaje	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaje	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodizado	Conductive

Table 2/3

Número de catálogo	Treated Edges	Cumple con	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
20838-271	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
20838-272	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
20838-273	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
20838-274	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
20838-275	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
20838-276	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
20838-277	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Front Panel

Número de catálogo	Treated Edges	Cumple con	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
20838-278	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Front Panel
20838-279	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio	Front Panel
20838-280	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Ancho
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE