

Ensamblaje prefabricado de puente de puerta

Servicios públicos de energía



CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

El conductor de puente está aislado

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda


ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Fixed Gate Diameter, Nominal	Fixed Gate Diameter, Actual (Ø1)	Post Frame Diameter, Nominal	Post Frame Diameter, Actual (Ø2)	Tamaño del puente	Longitud del puente
A238EB2S12LH	2 1/2"	73.20 mm	1 1/4"	42.20 mm	4/0 Stranded	305 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Compuerta fija se refiere a la tubería en el cerco en sí, mientras que "marco del poste" se refiere al poste en la puerta oscilante.

En el diagrama se muestra la orientación para mano izquierda.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE