

Disco de receptor lateral

Servicios públicos de energía



CARACTERÍSTICAS

Receptores de fijación de rayos reemplazables en el campo

Resistente a los efectos ambientales

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Rendimiento superior de la vida útil del producto

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Instalación simple integrada

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura (H)
WT2SR25	34 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE