

CompacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF CompacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". El marco fundido de aluminio y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

La construcción de aluminio garantiza una solución robusta

Dimensiones internacionales de acuerdo con IEC 6297-3-101

Panel lateral con función de mango integrada

Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Familia de productos:	CompacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete
--------------------	-----------------	--------	----------------	---------	-------	----------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-023	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-025	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-027	84.4mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-063	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-065	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-067	84.4mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-103	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-105	129.3mm	148mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-123	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-125	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-127	129.3mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-143	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-145	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-147	129.3mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-163	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-165	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-167	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-169	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-171	129.3mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Número de catálogo	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC
14575-223	173.8mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-225	173.8mm	219mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-243	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-245	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-247	173.8mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-265	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-267	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-269	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-271	173.8mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-445	262.9mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-447	262.9mm	326mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-463	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-465	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-467	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-469	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No
14575-471	262.9mm	432mm	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-103	No

Table 3/3

Número de catálogo	Acabado	Material	Grado de protección	Carga estática	Envío rápido
--------------------	---------	----------	---------------------	----------------	--------------

14575-023	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-025	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-027	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-063	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-065	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-067	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-103	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-105	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-123	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-125	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-127	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-143	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-145	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-147	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-163	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-165	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-167	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-169	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-171	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No

14575-223	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-225	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-243	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-245	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-247	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-265	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-267	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-269	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-271	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-445	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-447	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-463	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-465	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-467	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-469	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No
14575-471	Polvo recubierto	Aluminio	IP20	30kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE