


CPCI PlusIO Backplane



CompactPCI PlusIO combina el legado CompactPCI y la nueva tecnología serie CompactPCI de alta velocidad en un plano posterior. La ranura del sistema CompactPCI PlusIO incorpora tanto el bus PCI paralelo como las ranuras serie CompactPCI con PCIe, USB, Ethernet y S-ATA.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Especificación, PICMG 2,10 R1.0 Keying Especificación, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO especificación, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) especificación

Ranura del sistema según PICMG 2,30, bus CPCI de 32 bits en P1, PCIe, S-ATA, USB & Ethernet en P2

Ranuras periféricas CompactPCI, 32 bits con E/S traseras en P2

E/S traseras en las ranuras Serial CompactPCI disponibles bajo petición

Ranuras periféricas serie CompactPCI con PCIe x1, S-ATA y USB

Ethernet de malla completa en la ranura del sistema y 2 ranuras serie CompactPCI, soporta 1000Base-T y 10GBase-T

V (I/O) se puede ajustar a 3,3 V o 5 V (preestablecido a 5 V)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-602	Plano trasero	5	3U	CompactPCI PlusIO, Serie CompactPCI	En medio	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23007-601	Plano trasero	8	3U	CompactPCI PlusIO, Serie CompactPCI	En medio	4HP

Table 2/3						
Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23007-602	5V	HM 2,0, AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8 pines	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMAX VS	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8 pines	161.3mm	1

Table 3/3	
Número de catálogo	Envío rápido
23007-602	No
23007-601	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE