

Gabinete de carga pesada sísmico CP Varistar, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D.

NÚMERO DE CATÁLOGO

10630-048



Gabinete con conformidad IP 55 y EMC para entornos sísmicos extremos probados en Bellcore zona 4 con una capacidad de carga dinámica de 500 kg. Soluciones personalizadas con mayor carga están disponibles. El gabinete es ampliamente utilizado en aplicaciones de TIC en áreas propensas a terremotos, instalaciones de construcción y envío, aeropuertos, ferrocarriles y muchos más.

Otras dimensiones y versiones se pueden configurar en el Configurador en línea

CARACTERÍSTICAS

Terremoto seguro hasta Bellcore Zone 4, probado con 500 kg por Telcordia GR-63 Core, certificado NEBS

Carga estática-capacidad de carga 1600 kg

Tipo de protección IP55

Alta capacidad de blindaje probada según IEC 61587-3, con junta de seguridad contra incendios EN45545-2

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Material del bastidor: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura del rack: 42U

Altura: 2000mm

Anchura: 600mm

Fondo: 600mm

Carga estática: 1600kg

Grado de protección: IP55

De conformidad con: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Zona núcleo 4

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Frecuencia: 50 Hz

Material: Acero

Cantidad del paquete: 1

Tolerancia a impactos y vibraciones: 5g (force)

Compatible con: Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE