

# IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### EN6450



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

## CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Número de tomas de corriente: 48

Color: Negro

Disyuntor: No hay disyuntor

Tomas conmutadas: Sí

Cantidad de disyuntores: 0

Clasificación de potencia: 11,5 kVA América del Norte; 11,0 kVA Internacional

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Potencia de entrada máxima: 11,5 / 11,0 kVA

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Interruptor de encendido/apagado incluido: Sí

Tensión nominal: 415V

Tensión de salida: 208 – 230VAC

Tipo de enchufe: IEC 60309 520P6/516P6

Amperaje (amperaje reducido): 20 A (16 A) América del Norte; 16 A Internacional

Cable de entrada extraíble: No

Unidades de rack: 0U

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Tipo de medición: Outlet

Altura: 1490mm

Anchura: 56mm

Fondo: 75mm

Peso: 12kg

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 1.8m

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**