



# Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal



El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir la sección de 1 U en una caja PropacPRO de 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) y EuropacPRO 4 U. El panel se ensamblará a los insertos roscados de los rieles horizontales.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Montajes sobre rieles horizontales (superior, inferior)

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                           |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado; Pasivado                |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO |
| <b>Tipo de accesorio:</b>    | Panel frontal                      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Panel frontal                      |


Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura (H) | Ancho del rack | Anchura (W) | Fondo (D) | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|
| 20850-423          | 1U              | 39.5mm     | 28HP           | 141.9mm     | 2.5mm     | 1                    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura (H) | Ancho del rack | Anchura (W) | Fondo (D) | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|
| 20850-424          | 1U              | 39.5mm     | 42HP           | 213mm       | 2.5mm     | 1                    |
| 20850-425          | 1U              | 39.5mm     | 63HP           | 319.7mm     | 2.5mm     | 1                    |
| 20850-426          | 1U              | 39.5mm     | 84HP           | 426.4mm     | 2.5mm     | 1                    |

| Table 2/2          |                 |                 |                 |              |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Número de catálogo | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | Envío rápido |
| 20850-423          | Anodizado       | Conductivo      | No              | No           |
| 20850-424          | Anodizado       | Conductivo      | No              | No           |
| 20850-425          | Anodizado       | Conductivo      | No              | No           |
| 20850-426          | Anodizado       | Conductivo      | No              | No           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**