

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y ofrece conmutación remota de tomacorrientes individuales, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN2326	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN2325	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Negro
EN2329	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Negro
EN2350	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN2380	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(16) Cierre C13/C15, (16) Cierre C13/C15/C19/C21	32	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EN2326	No hay disyuntor	Sí	0	3,7 kVA	3m	Alimentación superior
EN2325	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN2329	16 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN2350	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior
EN2380	20 A, 1 polo, Hy-Mag	Sí	2	7,4 kVA	3m	Alimentación superior

Table 3/6

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EN2326	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA	230V	Sí	230VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Sí	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
--------------------	------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------	------------------	----------

EN2326	16A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sí	Aportación	Acero
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero

Table 5/6

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN2326	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Polvo recubierto	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Polvo recubierto	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2350	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Polvo recubierto	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Número de catálogo	Capacidad de interrupción	Envío rápido
EN2326	5kAIC	No
EN2325	5kAIC	No
EN2329	5kAIC	No
EN2350	5kAIC	No
EN2380	5kAIC	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE