


Marco Novastar, Heavy-Duty



Marco estético de aluminio fundido a presión con capacidad de carga estática de 400 kg. Aluminio extruido 19" vertical atornillado en los marcos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 400 kg

19" plano - 60 mm en la parte delantera, 60 mm en la parte trasera

Perfil AL, RAL 7021, incl. Puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Material del bastidor:	Aluminio
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Gabinete / Rack Frame

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Gris negro
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Gris negro
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Gris negro
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Gris negro
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Gris negro
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-056	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-189	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-192	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-193	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-196	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-197	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-200	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-201	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-204	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-205	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-208	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-209	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-212	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-213	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-216	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-217	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-310	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-314	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-319	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-328	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-332	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-337	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-341	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-370	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-374	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-379	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-388	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-392	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Certificaciones	Envío rápido
28230-397	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-401	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-430	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-434	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-439	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-448	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-452	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-457	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-461	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado	RoHS	No
28230-219	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado		No
28230-220	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado		No
28230-323	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado		No
28230-383	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado		No
28230-443	RAL 7021	Polvo recubierto	Servicio pesado		No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene puertas, paneles traseros, paneles laterales, conjuntos de cubierta superior, zócalos, pisos, estantes, carriles deslizantes y ruedas o pies ajustables por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.