


# Marco Novastar, Slim-Line



Marco estético de aluminio fundido a presión con capacidad de carga estática de 200 kg. Aluminio extruido 19" vertical atornillado en los marcos.

## CERTIFICACIONES

---



## CARACTERÍSTICAS

---

Capacidad de carga estática 200 kg

19" plano - 33 mm en la parte delantera, 60 mm en la parte trasera

Perfil AL, RAL 7021, incl. Puesta a tierra

## ESPECIFICACIONES

---

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Carga estática:</b>        | 200kg                 |
| <b>Material del bastidor:</b> | Aluminio              |
| <b>Material:</b>              | Aluminio              |
| <b>Tipo de producto:</b>      | Gabinete / Rack Frame |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|------------|
| 28230-001          | 6U              | 323mm  | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-004          | 9U              | 456mm  | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-007          | 12U             | 589mm  | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-011          | 16U             | 767mm  | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-015          | 20U             | 945mm  | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-020          | 25U             | 1167mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-029          | 34U             | 1567mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-033          | 38U             | 1745mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-042          | 47U             | 2145mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-048          | 43U             | 1967mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-054          | 12U             | 589mm  | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-055          | 12U             | 589mm  | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-060          | 6U              | 323mm  | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-063          | 9U              | 456mm  | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-066          | 12U             | 589mm  | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-070          | 16U             | 767mm  | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-074          | 20U             | 945mm  | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-079          | 25U             | 1167mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|------------|
| 28230-088          | 34U             | 1567mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-092          | 38U             | 1745mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-097          | 43U             | 1967mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-101          | 47U             | 2145mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-126          | 12U             | 589mm  | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-130          | 16U             | 767mm  | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-134          | 20U             | 945mm  | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-139          | 25U             | 1167mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-148          | 34U             | 1567mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-152          | 38U             | 1745mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-157          | 43U             | 1967mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-162          | 47U             | 2145mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-190          | 16U             | 767mm  | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-191          | 16U             | 767mm  | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-194          | 20U             | 945mm  | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-195          | 20U             | 945mm  | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-198          | 25U             | 1167mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-199          | 25U             | 1167mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|----------------------|------------|
| 28230-202          | 34U             | 1567mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-203          | 34U             | 1567mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-206          | 38U             | 1745mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-207          | 38U             | 1745mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-210          | 43U             | 1967mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-211          | 43U             | 1967mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-214          | 47U             | 2145mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-215          | 47U             | 2145mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-024          | 29U             | 1345mm | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-083          | 29U             | 1345mm | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-143          | 29U             | 1345mm | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro |
| 28230-218          | 29U             | 1345mm | 553mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro |
| 28230-226          | 29U             | 1345mm | 553mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo      | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 28230-001          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-004          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-007          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo      | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 28230-011          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-015          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-020          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-029          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-033          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-042          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-048          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-054          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-055          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-060          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-063          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-066          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-070          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-074          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-079          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-088          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-092          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-097          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo      | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 28230-101          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-126          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-130          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-134          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-139          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-148          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-152          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-157          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-162          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-190          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-191          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-194          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-195          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-198          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-199          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-202          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-203          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-206          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Tipo      | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 28230-207          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-210          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-211          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-214          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-215          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line | RoHS            | No           |
| 28230-024          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line |                 | No           |
| 28230-083          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line |                 | No           |
| 28230-143          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line |                 | No           |
| 28230-218          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line |                 | No           |
| 28230-226          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Slim-Line |                 | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene puertas, paneles traseros, paneles laterales, conjuntos de cubierta superior, zócalos, pisos, estantes, carriles deslizantes y ruedas o pies ajustables por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**