

PSU 19" AC/DC MAXPOWER 100 W, Triple



Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y tres voltajes de salida.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 V AC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)

3 voltajes de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Alta densidad de potencia

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-122	19" Modo conmutado	90 – 264V	100W	3	5V	8A
13100-123	19" Modo conmutado	90 – 264V	100W	3	5V	8A

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión 2	Corriente 2	Tensión 3	Corriente 3	Altura del rack	Ancho del rack
13100-122	12V	2.5A	12V	2.5A	3U	8HP
13100-123	15V	2A	15V	2A	3U	8HP

Table 3/3

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Envío rápido
13100-122	171.93mm	1	No
13100-123	171.93mm	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida a tensión de red > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE