


RatiopacPRO Unidad de ventilador radial AIR



Unidad de ventilador radial de montaje simple para RatiopacPRO AIR, con una capacidad de aire de 36 m³/h (soplado libre) por ventilador. Disponible en 4 anchos y 2 profundidades y con hasta 3 ventiladores equipados.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ventiladores radiales con bolas

Capacidad de aire 36 m³/h (soplado libre) por ventilador

Se adapta a las cajas de aire RatiopacPRO (la unidad de ventilador solo necesita 0,5 U de altura)

Solo 1/2 U de altura

Escape de aire a través de perforación en la placa de cubierta

No hay restricción al espacio de montaje trasero

Ninguna modificación mecánica del caso necesaria

Montaje sencillo

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Compatible con:	Casos
Tipo de producto:	Ventilador
Tipo:	Ventilador radial
Familia de productos:	RatiopacPRO AIRE

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Tensión CC	Flujo de aire	Fondo	Anchura	Envío rápido
--------------------	----------------	------------	---------------	-------	---------	--------------

24572-404	28HP	12V	36m³/h	160mm	146.87mm	No
24572-405	42HP	12V	36m³/h	160mm	218mm	No
24572-408	28HP	12V	36m³/h	220mm	146.87mm	No
24572-409	42HP	12V	36m³/h	220mm	218mm	No
24572-406	63HP	12V	36m³/h	160mm	324.67mm	No
24572-410	63HP	12V	36m³/h	220mm	324.67mm	No
24572-407	84HP	12V	36m³/h	160mm	431.35mm	No
24572-411	84HP	12V	36m³/h	220mm	431.35mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE