


# Socket Strip, Suiza



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas suizas.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

230 V, 10 A

De acuerdo con SEV.IEC 60884

Cable de conexión de 2 m con enchufe versión suiza

Socket strips versión suiza

Altura de instalación 1 U

Montaje horizontal o vertical

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

| Table 1/2          |                           |                              |                  |            |                      |       |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|
| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Cantidad del paquete | Fondo |
| 60110-453          | Suiza                     | 10                           | No               | 230V       | 1                    | 44mm  |
| 60110-454          | Suiza                     | 9                            | Sí               | 230V       | 1                    | 44mm  |

| Table 2/2          |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| Número de catálogo | Acabado   | Envío rápido |
| 60110-453          | Anodizado | No           |
| 60110-454          | Anodizado | No           |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE