

Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7035



Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 7035 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Armarios de colocación con compartimentos para acomodar, por ejemplo, servidores

Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)

Cierre de puerta multipunto

Puertas perforadas

Clase de protección IP 20

Color RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Rack

Material del bastidor: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor
11130-202	40U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor
11130-203	39U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Acero	Gris negro	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Acero	Gris negro	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Color del bastidor	Anchura	Código de color del bastidor
11130-221	45U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Acero	Gris claro	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Acero	Gris claro	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
11130-202	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-203	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-204	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-205	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-206	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-207	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-208	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-209	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-210	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-211	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-212	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-213	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-214	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-215	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto
11130-216	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto
11130-217	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-218	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
11130-219	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto
11130-220	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-221	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto
11130-222	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto
11130-223	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-224	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto
11130-225	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto
11130-257	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-258	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-259	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-260	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	2	Polvo recubierto
11130-261	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	3	Polvo recubierto
11130-262	Gris claro	RAL 7035	1000mm	1	4	Polvo recubierto
11130-269	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-270	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto
11130-271	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto
11130-272	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	2	Polvo recubierto
11130-273	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	3	Polvo recubierto

Número de catálogo	Color de revestimiento	Código de color de revestimiento	Fondo	Cantidad del paquete	Número de compartimentos	Acabado
11130-274	Gris claro	RAL 7035	1200mm	1	4	Polvo recubierto

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Carga estática	Envío rápido
11130-202	Acero	800kg	No
11130-203	Acero	800kg	No
11130-204	Acero	800kg	No
11130-205	Acero	800kg	No
11130-206	Acero	800kg	No
11130-207	Acero	800kg	No
11130-208	Acero	800kg	No
11130-209	Acero	800kg	No
11130-210	Acero	800kg	No
11130-211	Acero	800kg	No
11130-212	Acero	800kg	No
11130-213	Acero	800kg	No
11130-214	Acero	800kg	No
11130-215	Acero	800kg	No
11130-216	Acero	800kg	No

Número de catálogo	Material	Carga estática	Envío rápido
11130-217	Acero	800kg	No
11130-218	Acero	800kg	No
11130-219	Acero	800kg	No
11130-220	Acero	800kg	No
11130-221	Acero	800kg	No
11130-222	Acero	800kg	No
11130-223	Acero	800kg	No
11130-224	Acero	800kg	No
11130-225	Acero	800kg	No
11130-257	Acero	800kg	No
11130-258	Acero	800kg	No
11130-259	Acero	800kg	No
11130-260	Acero	800kg	No
11130-261	Acero	800kg	No
11130-262	Acero	800kg	No
11130-269	Acero	800kg	No
11130-270	Acero	800kg	No
11130-271	Acero	800kg	No

Número de catálogo	Material	Carga estática	Envío rápido
11130-272	Acero	800kg	No
11130-273	Acero	800kg	No
11130-274	Acero	800kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral debe ordenarse por separado. Para un panel de cable adecuado vea Accesorios.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE