

Varistar CP Puerta de acero liso, EMC sísmico e IP55, bloqueo multipunto



EMC e IP55 Puerta de acero con mango de palanca y bloqueo de 4 puntos.

CARACTERÍSTICAS

Mango de palanca con pulsador

Ángulo de apertura 180°

Puerta de acero con cierre multipunto para aplicaciones sísmicas y EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP55

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	De conformidad con	Acabado
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Deconformidad con	Acabado
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-760	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-761	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-762	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-763	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-764	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-765	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No
21630-766	Bloqueo de 5 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-767	Bloqueo de 5 puntos	Puerta de acero, llana	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE