

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo multipunto



Puertas EMC con buen contacto con el marco y la junta para lograr una alta atenuación.

El bloqueo de 4 puntos ayuda a lograr el contacto necesario para evitar los efectos de la EMI en la electrónica.

CARACTERÍSTICAS

Puerta perforada con cierre de 4 puntos para aplicaciones EMC

Interior galvanizado

Ángulo de apertura 180°

Mango de palanca con pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado	Tipo de bloqueo
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado	Tipo de bloqueo
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
21630-533	Puerta de acero, perforada	No
21630-534	Puerta de acero, perforada	No
21630-535	Puerta de acero, perforada	No
21630-536	Puerta de acero, perforada	No
21630-537	Puerta de acero, perforada	No
21630-538	Puerta de acero, perforada	No
21630-539	Puerta de acero, perforada	No
21630-540	Puerta de acero, perforada	No
21630-541	Puerta de acero, perforada	No

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
21630-542	Puerta de acero, perforada	No
21630-543	Puerta de acero, perforada	No
21630-544	Puerta de acero, perforada	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE