

# EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour


**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 16M24              | 23.4 - 35 mm           | 3 - 8 mm                 | 330N           |                 |
| 20M24              | 35 - 42 mm             | 3 - 8 mm                 | 330N           |                 |
| 24M24              | 42 - 50 mm             | 3 - 8 mm                 | 330N           |                 |

| Número de catálogo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Carga estática | Certificaciones |
|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 32M24              | 50 - 60 mm             | 3 - 8 mm                 | 330N           |                 |
| 812M24             | 18 - 30 mm             | 3 - 8 mm                 | 330N           |                 |
| 16M58              | 23.4 - 35 mm           | 8 - 14 mm                | 330N           |                 |
| 20M58              | 35 - 42 mm             | 8 - 14 mm                | 330N           |                 |
| 24M58              | 42 - 50 mm             | 8 - 14 mm                | 330N           |                 |
| 32M58              | 50 - 60 mm             | 8 - 14 mm                | 330N           |                 |
| 812M58             | 18 - 30 mm             | 8 - 14 mm                | 330N           |                 |
| 812M912            | 18 - 30 mm             | 14 - 20 mm               | 330N           |                 |
| 16M912             | 23.4 - 35 mm           | 14 - 20 mm               | 330N           |                 |
| 20M912             | 35 - 42 mm             | 14 - 20 mm               | 330N           |                 |
| 24M912             | 42 - 50 mm             | 14 - 20 mm               | 330N           | UL, cUL         |
| 32M912             | 50 - 60 mm             | 14 - 20 mm               | 330N           |                 |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.