

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425



CERTIFICACIONES







CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

ESPECIFICACIONES


Acabado: Electrogalvanizado

| Table 1/2 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Diámetro (Ø) | Zona | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 | |

| CAT425 | 181130 | Acero, Polyethylene | 100 mm, 150 mm | 518mm² | 425 | 325 |
|----------|--------|------------------------|-------------------|--------|-----|-----|
| CAT425A6 | | Acero, Polyethylene | 100 mm, 150 mm | 518mm² | 425 | 325 |

| Table 2/2 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|--|
| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6A | Tamaño de taladro (HS) | Carga estática | Certificaciones | | |
| CAT425 | 181130 | 210 | 7 mm | 450N | UL, ITB, cUL | | |
| CAT425A6 | | 210 | 9.5 mm | 450N | UL, cUL | | |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO

HOFFMAN

ILSCO SCHROFF **TRACHTE**



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.