

nVent CADDY Speed Link Ganchos en "Y" con extensión en ojal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Doble gancho para utilizar en bandeja de cables o luminarias

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Díámetro del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	C

SLD3YH500	196017	3 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm
SLD2YH500	196015	2 mm	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm
SLD3YH800	195998	3 mm	0.8m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
SLD3YH500	196017	880N	cUL, UL
SLD2YH500	196015	440N	ITB, UL, cUL
SLD3YH800	195998	880N	UL, cUL, ITB

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

