

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/5

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN1403	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Negro
EN1450	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Negro
EN1811	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Negro

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de tomade corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN1850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	Negro
EN1880	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) Cierre C13/C15, (21) Cierre C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN1950	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Negro
EN1980	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) Cierre C13/C15, (18) Cierre C13/C15/C19/C 21	36	Negro

Table 2/5

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EN1403	No hay disyuntor	No	0	11,0 kVA	3m	Alimentación superior
EN1450	No hay disyuntor	No	0	11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior
EN1811	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	22,0 kVA	3m	Alimentación superior
EN1850	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior
EN1880	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior
EN1950	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EN1980	20 A, 1 polo, Hy-Mag	No	12	34,6 kVA América del Norte, 43,5 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior

Table 3/5

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EN1403	380 – 415V	3 PH	11,0 kVA	415V	No	230VAC
EN1450	380 – 415V	3 PH	11,5 / 11,0 kVA	415V	No	208 – 230VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH	22,0 kVA	415V	No	230VAC
EN1850	380 – 415V	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	No	208 – 230VAC
EN1880	380 – 415V	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	No	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH	14,4 kVA	415V	No	208 – 230VAC
EN1980	380 – 415V	3 PH	14,4 kVA	415V	No	208 – 230VAC

Table 4/5

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
EN1403	16A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero
EN1450	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional	IEC 60309 520P6/516P6	0U	No	Aportación	Acero
EN1811	32 A	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	No	Aportación	Acero
EN1850	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	IEC 60309 530P6/532P6	0U	No	Aportación	Acero

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
EN1880	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	IEC 60309 530P6/532P6	0U	No	Aportación	Acero
EN1950	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	IEC 60309 560P6/563P6	0U	No	Aportación	Acero
EN1980	60 A (48 A) América del Norte, 63 A Internacional	IEC 60309 560P6/563P6	0U	No	Aportación	Acero

Table 5/5

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN1403	Polvo recubierto	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Polvo recubierto	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1811	Polvo recubierto	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1
EN1850	Polvo recubierto	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1
EN1880	Polvo recubierto	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Polvo recubierto	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Polvo recubierto	1826mm	56mm	75mm		1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.